

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1.1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 1.1/2
GTIN	4067263461166
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M12
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	2 - 8 mm
Teljes hossz	175 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas