

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 7
GTIN	4067263462927
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópozákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Kézi menetfűrő DIN 352	M25 – M58
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	20 - 45 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	14,5 - 36 mm
Teljes hossz	1258 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas