

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 0
GTIN	4067263461142
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópozákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	2 - 5 mm
Teljes hossz	125 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M8
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas