

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 6
GTIN	4067263462910
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópozákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Teljes hossz	1000 mm
Befogási tartomány □	9 - 24 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	11 - 32 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M16 – M42
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas