

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 3
GTIN	4067263461180
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	6,5 - 15 mm
Teljes hossz	370 mm
Befogási tartomány □	4,9 - 12 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M5 – M20
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas