

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232255 48
GTIN	4045197592545
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 48 - 65 mm

Hasznos hossz L_1 : 422,3 mm

Szár Ø D_s : 40 mm

Szárhossz L_s : 70 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	422,3 mm
Szár Ø D_s	40 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány D_c	48 - 65 mm
Szárhossz L_s	70 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600