

HOLEX**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232250 13
GTIN	4045197589040
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 13 - 17,5 mmHasznos hossz L₁: 63,5 mmSzár Ø D_s: 20 mmSzárhossz L_s: 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	63,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D _c	13 - 17,5 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
1,3 Nm

211750 1,3

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8

232990 TX8