

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 5×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232260 25
GTIN	4045197592583
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 25 - 35 mm

Hasznos hossz L₁: 187,3 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX15
Ø tartomány D _c	25 - 35 mm
Hasznos hossz L ₁	187,3 mm
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600