

**SOMT....20ER-GM, CA6535, Típus: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222076 14
GTIN	4960664708291
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A **GM geometria** a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,5 – 1,2 mm
Típus	S
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	3,5 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Lapkavastagság E	5,56 mm
Váltólapka méret	14
Váltólapka ISO kód	SOMT140520ER-GM

Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Inconel	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		