

Yale

Hárompontos nagy teherbírású futómű, LX típus, kormányrúddal kormányozható, Teherbírás: 6t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086009 6
GTIN	4025092163781
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Hárompontos nagy teherbírású futóművek közepesen nehéz terhek szállításához. Egy kormányrúddal és egy hátsó futómű elemmel. A két azonos felépítésű hátsó futómű elem beállítható összekötő rudakkal rendelkezik. A teljes teherbírás az első és hátsó futómű elemekre oszlik el 50-50%-os arányban.

Tartalom:

Három futómű alkatrész, két összekötő rúd, kormányrúd.

Műszaki leírás

Súly	45 kg
Állítási tartomány hátul min. – max.	500 - 1400 mm
Rakodófelület magassága hátul	115 mm
Rakodófelület magassága elöl	115 mm
Rakodófelület szélessége elöl	150 mm
Kerék Ø	85 mm

Kerekek száma hátul	8
Kerék szélessége	90 mm
Rakodófelület szélessége hátul	250 mm
Rakodófelület hossza hátul	300 mm
Rakodófelület hossza elől	185 mm
Gyártó jelölése	LX-6
Kerekek száma elől	4
Teherbírás	6 t
Termék fajtája	Nagy teherbírású kerekek