

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 3xD, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232258 12
GTIN	4045197658425
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:****Egyenes hornyú.****Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mmHasznos hossz L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	31,8 mm
Ø tartomány D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7	232990 TX7