

HOLEX**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232250 18
GTIN	4045197589057
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 18 - 24 mmHasznos hossz L₁: 168,3 mmSzár Ø D_s: 25 mmSzárhossz L_s: 56 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX9
Szár Ø D _s	25 mm
Ø tartomány D _c	18 - 24 mm
Hasznos hossz L ₁	168,3 mm
Szárhossz L _s	56 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9

232990 TX9

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9

674248 TX9

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8

232990 TX8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
2,2 Nm

211750 2,2