

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 5×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232260 36
GTIN	4045197592590
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 36 - 47 mm

Hasznos hossz L₁: 209,5 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Ø tartomány D _c	36 - 47 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Hasznos hossz L ₁	209,5 mm
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600