


**SOMT.....ER-FL, PR1535, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222088 10
GTIN	4960664708192
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

**Felhasználás:**

A (felülethez igazodó) **FL geometria** a legjobb választás alacsony teljesítményű gépeken végzett nagyoláshoz.

Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,5 – 1,8 mm
Típus	INOX
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Váltólapka méret	10

Váltólapka ISO kód	SOMT140520ER-FL
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		