

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 3xD, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232258 13
GTIN	4045197658432
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:****Egyenes hornyú.****Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mmHasznos hossz L<sub>1</sub>: 35 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	35 mm
Ø tartomány D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

**Tartozék**

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8