

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232245 12
GTIN	4045197658067
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Egyenes hornyú.****Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mmHasznos hossz L<sub>1</sub>: 31,8 mmSzár Ø D<sub>s</sub>: 20 mmSzárhossz L<sub>s</sub>: 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX7

**Műszaki leírás**

Ø tartomány D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	31,8 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

## Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7	232990 TX7
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6