



## Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 8xD, Típus: 12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	232265 12
GTIN	4045197592613
Árucikk kategória	22G

### Leírás

#### Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az  $f$  előtolási értékeket 5%-kal és a  $v_c$  értékeket 10%-kal csökkentse.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 111,1 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

### Műszaki leírás

Hasznos hossz $L_1$	111,1 mm
Ø tartomány $D_c$	12 - 12,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7	674248 TX7
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7	232990 TX7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6