

HOLEX**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232250 36
GTIN	4045197589071
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 36 - 47 mm

Hasznos hossz L₁: 209,6 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szárhossz L_s: 70 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	209,6 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Ø tartomány D _c	36 - 47 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Szárhossz L _s	70 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600