

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 3xD, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232258 18
GTIN	4045197658449
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:****Egyenes hornyú.****Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 18 - 24 mmHasznos hossz L₁: 69,8 mm

Morse-kúp MK méret: 3

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX9
Ø tartomány D _c	18 - 24 mm
Hasznos hossz L ₁	69,8 mm
Morse-kúp MK méret	3
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9	674248 TX9
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2