

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	95 fok
Teljes hossz L	125 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	40 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7 mm
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	AH08K SCLCR/L06
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500