

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	AH08K SCLCR/L06
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	6 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L ₃	5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500