

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 8/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	8 mm
Teljes hossz L	60 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L <sub>4</sub>	10 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	13 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 0808D07
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500