

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 8/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	7,5 mm
Szárméret	8 mm
Semleges tartó teljes L hossza	60 mm
Kés ISO kódja	SDNCN 0808D07
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	4 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500