

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/04mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	8 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Kés ISO kódja	A08F SDXCR/L04
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Beállítási szög κ	93 fok
Lapkaméret	4 mm
Fejhossz L ₁	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Középtolódás L ₃	5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500