

**Garant****Furatkés HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260321 8/07   |
| GTIN              | 4067263622710 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Középtolódás $L_3$               | 7 mm                   |
| Szár Ø $D_s$                     | 8 mm                   |
| Beállítási szög $\kappa$         | 107,5 fok              |
| Kés ISO kódja                    | E08K SDQCR/L07         |
| Teljes hossz L                   | 125 mm                 |
| Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$  | 12 mm                  |
| Befogási magasság $L_2$          | 7,6 mm                 |
| Kinyúlási hossz $L_1$            | 26 mm                  |
| Hozzávaló váltólapka             | DC.. 0702..            |
| Váltólapka csavar készlet        | 269028 7               |
| Lapkaméret                       | 7 mm                   |
| Szabvány                         | DIN 8024               |
| Felhasználás módja               | balos                  |
| Belső kisztergálási mélység max. | 8xD                    |
| Szerszámanyag                    | HM                     |
| belső hűtés                      | igen                   |
| Felhasználás                     | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500