

Garant**Furatkés HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260320 8/07
GTIN	4067263622376
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	8 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	7,6 mm
Kinyúlási hossz L ₁	26 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Beállítási szög κ	107,5 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Kés ISO kódja	E08K SDQCR/L07
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500