

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Kinyúlási hossz L_1	80 mm
Kés ISO kódja	A16X SDUCR/L07
Szár Ø D_s	16 mm
Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	151 mm
Nem befogható tartomány S	96 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés