

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	125 mm
Szár Ø D_s	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A25X SDUCR/L11
Teljes hossz L	222 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	32 mm
Középtolódás L_3	17 mm
Sorozat	Master Mute
Nem befogható tartomány S	155 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés