

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260326 12/07 |
| GTIN | 4067263619789 |
| Árucikk kategória | 29E |

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 38 |
| Teljes hossz L | 120 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D_{min} | 16 mm |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. |
| Középtolódás L_3 | 9 mm |
| Szár Ø D_s | 12 mm |
| Sorozat | Master Mute |
| Kinyúlási hossz L_1 | 60 mm |
| Kés ISO kódja | A12X SDUCR/L07 |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Nem befogható tartomány S | 72 mm |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | jobbos |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Rezgés | csillapított |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |