

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtolódás L ₃	11 mm
Lapkaméret	6 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Kés ISO kódja	A16X SCLCR/L06
Sorozat	Master Mute
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Kinyúlási hossz L ₁	80 mm
Teljes hossz L	151 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Nem befogható tartomány S	96 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés