

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 50
Teljes hossz L	343 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A40X SDUCR/L11
Sorozat	Master Mute
Középtolódás L ₃	27 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szár Ø D _s	40 mm
Kinyúlási hossz L ₁	200 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Nem befogható tartomány S	240 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés