

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtolódás L <sub>3</sub>	8,5 mm
Sorozat	Master Mute
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Teljes hossz L	120 mm
Kés ISO kódja	A12X SCLCR/L06
Beállítási szög κ	95 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	60 mm
Nem befogható tartomány S	72 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés