

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Kés ISO kódja	A40X SCLCR/L09
Szár Ø D_s	40 mm
Sorozat	Master Mute
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L_3	27 mm
Teljes hossz L	343 mm
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	50 mm
Nem befogható tartomány S	240 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés