

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A40X STFCCR/L16
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Beállítási szög κ	90 fok
Sorozat	Master Mute
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Lapkaméret	16 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Középtelődés L ₃	27 mm
Teljes hossz L	345 mm
Nem befogható tartomány S	240 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Rezgés	csillapított

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés