

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	22 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Sorozat	Master Mute
Kés ISO kódja	A32X STFCR/L16
Teljes hossz L	277 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	40 mm
Kinyúlási hossz L_1	160 mm
Szár Ø D_s	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Nem befogható tartomány S	192 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés