

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 47
Kés ISO kódja	A20X STFCR/L11
Teljes hossz L	177 mm
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Középtolódás L_3	13 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Nem befogható tartomány S	120 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés