

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 47
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Középtolódás $L_3$	17 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	32 mm
Kés ISO kódja	A25X STFCL/L11
Sorozat	Master Mute
Teljes hossz L	222 mm
Nem befogható tartomány S	155 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés