

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	277 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Sorozat	Master Mute
Beállítási szög κ	93 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	160 mm
Kés ISO kódja	A32X SDUCR/L11
Nem befogható tartomány S	192 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés