

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Középtolódás L_3	13 mm
Kés ISO kódja	A20X SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Beállítási szög κ	93 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Teljes hossz L	177 mm
Sorozat	Master Mute
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Nem befogható tartomány S	120 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés