

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	93 fok
Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	7 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Teljes hossz L	120 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás L_3	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Kés ISO kódja	A12X SDUCR/L07
Kinyúlási hossz L_1	60 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	16 mm
Nem befogható tartomány S	72 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés