

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Középtelődés L_3	13 mm
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	177 mm
Kés ISO kódja	A20X SCLCR/L09
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D_s	20 mm
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Nem befogható tartomány S	120 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés