

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Középtolódás L ₃	8,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Szár Ø D _s	12 mm
Sorozat	Master Mute
Kés ISO kódja	A12X SCLCR/L06
Beállítási szög κ	95 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Teljes hossz L	120 mm
Nem befogható tartomány S	72 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés