

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 47
Lapkaméret	11 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	100 mm
Középtolódás $L_3$	13 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	25 mm
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Teljes hossz L	177 mm
Szár Ø $D_s$	20 mm
Kés ISO kódja	A20X STF/CR/L11
Sorozat	Master Mute
Nem befogható tartomány S	120 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés