

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	160 mm
Szár Ø D_s	32 mm
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Teljes hossz L	277 mm
Sorozat	Master Mute
Beállítási szög κ	95 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Kés ISO kódja	A30X SCLCR/L09
Középtelődés L_3	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	40 mm
Nem befogható tartomány S	192 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés