

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Sorozat	Master Mute
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Kés ISO kódja	A25X SCLCR/L09
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Teljes hossz L	222 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	125 mm
Lapkaméret	9 mm
Nem befogható tartomány S	155 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés