

**HOLEX****Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232250 48
GTIN	4045197589088
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.  
Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 231,8 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szárhossz L<sub>s</sub>: 70 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX20

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	231,8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Ø tartomány D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Szárhossz L <sub>s</sub>	70 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600