



Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	232245 13
GTIN	4045197658074
Árucikk kategória	22G

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L₁: 34,9 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szárhossz L_s: 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	20 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D _c	13 - 17,5 mm
Hasznos hossz L ₁	34,9 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3