



**PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 11×16 mm,
Használható tömlőhossz: 4m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080241 4
GTIN	7391390097477
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Műszaki leírás

Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő belső Ø	11 mm
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék
Gyorscsatlakozó	1/2 coll
Használható tömlőhossz	4 m

Tömlőcsonk csatlakozó	1/2 coll
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Maximális repesztő nyomás	35 bar
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080285 1/2
Közcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080290 1/2