

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 8xD, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232265 18
GTIN	4045197592637
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az  $f$  előtolási értékeket 5%-kal és a  $v_c$  értékeket 10%-kal csökkentse.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 18 - 24 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 273,1 mm

Morse-kúp MK méret: 3

Szorítócsavarok: 232990 TX9

**Műszaki leírás**

Szorítócsavarok	232990 TX9
Hasznos hossz $L_1$	273,1 mm
Ø tartomány $D_c$	18 - 24 mm
Morse-kúp MK méret	3
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

**Tartozék**

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9	674248 TX9
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9