

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232255 12
GTIN	4045197589095
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 12 - 12,5 mm

Hasznos hossz L_1 : 111,1 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Szárhossz L_s : 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX7

Műszaki leírás

Szár Ø D_s	20 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Hasznos hossz L_1	111,1 mm
Ø tartomány D_c	12 - 12,5 mm
Szárhossz L_s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7	674248 TX7
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7	232990 TX7